

## Magnetický držák

3688.002



### Popis produktu

Magnetický držák od firmy Halder se používá jako multifunkční a všestranný držák pro ofukovací pistole, kabely, hadice, oblečení, pásy pro uzavření prostoru a mnohé další. Předměty lze tak snadno upevnit nebo zavěsit, aniž by se držák musel šroubovat.

Robustní držák z plastu disponuje díky 6 neodymovým magnetům (o průměru 65 mm) vysokou přídržnou silou. Pogumovaná dosedací plocha je odolná proti olejům a brání poškrábání přídržné plochy.

Speciální tvar umožňuje dvě odděleně použitelné zóny (např. pro vzduchovou pistoli a hadici) a brání nežádoucímu sklouznutí nebo spadnutí upevněného / zavěšeného předmětu. Díky tomu je pracoviště bezpečné a bez rizika zakopnutí.

Magnetické držáky jsou baleny jednotlivě v kartonové krabici, která slouží také jako ochranný obal s bezpečnostními pokyny a návodem k použití.

Tento výrobek je k dostání v modré a černé barvě.

Vlastnosti výrobku:

- Multifunkčně použitelný držák bez nutnosti šroubování.
- Odolné plastové provedení.
- Vysoká přídržná síla díky šesti neodymovým magnetům (průměr 65 mm).
- Pogumovaná dosedací plocha je odolná proti olejům a brání poškrábání přídržné plochy.
- Speciální tvar umožňuje dvě odděleně použitelné zóny.
- Atraktivní prodejní balení s bezpečnostními pokyny a návodem k použití.
- K dostání v modré a černé barvě.

### Oblasti použití

Ofukovací pistole, kabely, oblečení, páska pro uzavření prostoru a další pomůcky lze snadno připevnit / zavěsit!

### Materiál

#### Magnet

- Permanentní magnet

#### Základní těleso

- plast

### Další informace

#### Poznámky

OEM-provedení s individuálně navrženou čelní plochou (nálepka) dle poptávky.

Balení po 10 ks (objednací množství v kusech)

### Informace pro objednání

d	Rozměry		Barva	📦 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
	[mm]	l						
75		100	modrá	250	4030618309895	EAB489h002	21-02-08-13	3688.002

Příklad použití











## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.