

## Odpružené elementy • s čípkem a vnitřním šestihranem - palce

2B030.0284



### Popis produktu

K polohování, spínání, zajišťování a k dalším podobným aplikacím. Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.

### Materiál

#### Čípek

- Automatová ocel, tvrzená, bryněvaná

#### Pouzdro


- Automatová ocel, bryněvaná

#### Pružina

- Nerez

### Značení

Zesílená pružina: dvě podélné značky



standardní pružina



zesílená pružina

### Další informace

#### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky. Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

- Tento produkt je vyroben v palcových mírách.

#### Odkazy


Tabulku pro přepočet naleznete v technické příloze.

Zajištění závitu: Polyamidová kapka (detaily naleznete v technické příloze).

#### Další produkty

- Odpružené elementy, s čípkem a vnitřním šestihranem

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

| d <sub>1</sub> | Rozměry |                |        |         | SW      | Zdvih<br>s | Síla pružiny <sup>1)</sup> |                | min. max. |      | Obj. č. |       |            |
|----------------|---------|----------------|--------|---------|---------|------------|----------------------------|----------------|-----------|------|---------|-------|------------|
|                | Závit   | d <sub>2</sub> | l      |         |         |            | F <sub>1</sub>             | F <sub>2</sub> | [°F]      | [oz] |         |       |            |
| [palec]        |         | [palec]        |        | [palec] | [palec] | [lb]       |                            | [°F]           |           | [oz] |         |       |            |
| 1-8            | 1       | 0,125          | 2A-UNC | 0,499   | 2 13/32 | 3/8        | 0,5                        | 16             | 60        | -22  | 194     | 5,496 | 2B030.0284 |

<sup>1)</sup> statistická střední hodnota

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.