

Upínací čepy EH 23111.



Popis produktu

Upínací čep slouží k rychlému upnutí, přestavení, seřízení, k výměně a jistění obrobků, přípravků, upínacích systémů atd.

Materiál

- Zušlechtěná ocel, kalená, bryněrovaná
- Nerez 1.4542, tvrzená

Obsluha

Utažením šroubu se upínací čep pomocí čtyř kuliček vystředí a upne do pouzdra. Šroub je možno utahovat pomocí demontovatelné rukojeti (Obj.č. 23111.0900/.0902) nebo imbusového klíče.

Další informace


Příslušenství

Jako příslušenství nabízíme odpovídající pouzdra.

Další produkty

- Rukojeti, pro upínací čepy
- Pouzdra, pro upínací čepy
- Pouzdra, pro upínací čep, k nalisování
- Pouzdra, pro upínací čep, k přišroubování

Výkres s rozměry







Informace pro objednání

d ₁	l ₁	d ₂	Rozměry					Pro základové desky ±0,05	SW ₁	SW ₂	Přidrzná síla	🔩	Obj. č.
			d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	s						
-0,02 -0,05	+0,6		[mm]					[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[g]	
Zušlechtěná ocel													
16	25	18,7	32	M4	13,6	10	9	20	30	6	5	116	23111.0016
16	30	18,7	32	M4	13,6	10	9	25	30	6	5	125	23111.0018
20	25	23,6	40	M4	13,6	10	9	20	38	6	6	178	23111.0020
20	30	23,6	40	M4	13,6	10	9	25	38	6	6	191	23111.0022
25	25	29,0	45	M4	18,6	10	9	20	43	10	8	270	23111.0025
25	30	29,0	45	M4	18,6	10	9	25	43	10	8	287	23111.0027
30	25	34,6	55	M4	18,6	10	9	20	53	10	10	390	23111.0030
30	30	34,6	55	M4	18,6	10	9	25	53	10	10	416	23111.0032
Nerez													
16	25	18,7	32	M4	13,6	10	9	20	30	6	5	116	23111.0116
16	30	18,7	32	M4	13,6	10	9	25	30	6	5	125	23111.0118
20	25	23,6	40	M4	13,6	10	9	20	38	6	6	178	23111.0120
20	30	23,6	40	M4	13,6	10	9	25	38	6	6	191	23111.0122

d ₁ -0,02 -0,05	l ₁ +0,6	d ₂	Rozměry					s max.	Pro základové desky ±0,05	SW ₁	SW ₂	Přidrzná síla		Obj. č.
			d ₃	d ₄	l ₂ ±1	l ₃	[mm]							
25	25	29,0	45	M4	18,6	10	9	20	43	10	8	270	23111.0125	
25	30	29,0	45	M4	18,6	10	9	25	43	10	8	287	23111.0127	
30	25	34,6	55	M4	18,6	10	9	20	53	10	10	390	23111.0130	
30	30	34,6	55	M4	18,6	10	9	25	53	10	10	416	23111.0132	

Příklad použití





Shoda

Pro podrobné informace o shodě vyberte, prosím, požadované číslo výrobku.