

Ruční kliky • se sklopnou rukojetí, nerez

EH 24331.



Popis produktu

Materiál

Osový díl

- Nerez 1.4305

Držadlo

- Termoplast, černá, mat

Tělo kliky

- Hliník, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat
- Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005, mat


Krytka

- Plast, světle šedá

Obsluha


Rukojeť je aretována v pracovní poloze. Pro sklopení rukojeti se musí rukojeť potáhnout ve směru osy a pak sklopit.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

l	d ₁ H7	b H11	d ₂	d ₃	Rozměry					d ₄ Průměr válcové rukojeti	[g]	Obj. č.
					h ₁	h ₂ ~	h ₃	h ₄	h ₅			
[mm]												
s hladkou dírou – obrázek 1, stříbrná												
80	10	–	23,0	30	19,5	4,0	25,5	4,3	43,0	16	119	24331.0405
100	12	–	26,7	35	23,5	5,5	29,5	4,2	57,5	18	174	24331.0410
125	14	–	28,0	37	30,5	10,5	36,5	4,2	76,5	24	246	24331.0415
s hladkou dírou – obrázek 1, černá												
80	10	–	23,0	30	19,5	4,0	25,5	4,3	43,0	16	119	24331.0505
100	12	–	26,7	35	23,5	5,5	29,5	4,2	57,5	18	174	24331.0510
125	14	–	28,0	37	30,5	10,5	36,5	4,2	76,5	24	246	24331.0515
se čtyřhranem – obrázek 2, stříbrná												
80	–	10	23,0	30	19,5	4,0	25,5	4,3	43,0	16	117	24331.0605
100	–	12	26,7	35	23,5	5,5	29,5	4,2	57,5	18	171	24331.0610
125	–	14	28,0	37	30,5	10,5	36,5	4,2	76,5	24	240	24331.0615

l	d ₁ H7	b H11	Rozměry								d ₄ Průměr válcové rukojeti	 [g]	Obj. č.
			d ₂	d ₃	h ₁	h ₂ ~	h ₃	h ₄	h ₅	[mm]			
se čtyřhranem – obrázek 2, černá													
80	–	10	23,0	30	19,5	4,0	25,5	4,3	43,0	16	117	24331.0705	
100	–	12	26,7	35	23,5	5,5	29,5	4,2	57,5	18	171	24331.0710	
125	–	14	28,0	37	30,5	10,5	36,5	4,2	76,5	24	240	24331.0715	

Shoda**Vyhovuje RoHS**

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65

Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>**Bez konfliktních minerálů**

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.