

Panty EH 25160.



Popis produktu

Tyto panty se vyznačují kompaktní a stabilní konstrukcí.

Materiál

Základní těleso

- Zinkový tlakový odlitek, chromovaný
- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat
- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat
- Nerez 1.4308
- Nerez 1.4408, matně tryskaná

Osa


- Nerez

Další informace

Další produkty


- Distanční destičky, pro panty
- Závitové desky, pro panty
- Dorazy, pro panty

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	Rozměry					l ₁	l ₂	[g]	Obj. č.
					h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	[mm]				
Zinkový tlakový odlitek, chromovaný													
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0005	
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	48	25160.0010	
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	88	25160.0015	
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	165	25160.0020	
Zinkový tlakový odlitek, stříbrný													
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0105	
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	48	25160.0110	
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	88	25160.0115	
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	165	25160.0120	
Zinkový tlakový odlitek, černý													
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0205	
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	48	25160.0210	
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	88	25160.0215	
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	165	25160.0220	
Nerez													
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0305	
40	25	16,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	48	25160.0310	
50	30	21,0	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	88	25160.0315	
60	36	26,0	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	165	25160.0320	

b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	Rozměry					l ₁	l ₂	 [g]	Obj. č.
					h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	[mm]				
Nerez A4													
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	23	25160.1305	
40	25	16,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	57	25160.1310	
50	30	21,0	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	110	25160.1315	
60	36	26,0	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	210	25160.1320	

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.