

Panty • se závitem k přišroubování EH 25160.



Popis produktu

Tyto panty se vyznačují kompaktním, robustním designem a integrovanými závity k přišroubování.

Materiál

Závitový kolík

- Nerez

Základní těleso

- Zinkový tlakový odlitek, chromovaný
- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat
- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat
- Nerez 1.4308

Osa


- Nerez

Další informace

Další produkty

- Distanční destičky, pro panty

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	Rozměry					l ₁	l ₂	l ₃	[g]	Obj. č.
					h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	[mm]					
Zinkový tlakový odlitek, chromovaný														
40	25	14,0	M5	4	9,0	5	5,5	11	40	25	12	61	25160.0050	
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13	50	30	12	103	25160.0055	
60	36	21,5	M8	8	15,0	8	8,5	17	60	36	14	194	25160.0060	
Zinkový tlakový odlitek, stříbrný														
40	25	14,0	M5	4	9,0	5	5,5	11	40	25	12	61	25160.0150	
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13	50	30	12	103	25160.0155	
60	36	21,5	M8	8	15,0	8	8,5	17	60	36	14	194	25160.0160	
Zinkový tlakový odlitek, černý														
40	25	14,0	M5	4	9,0	5	5,5	11	40	25	12	61	25160.0250	
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13	50	30	12	103	25160.0255	
60	36	21,5	M8	8	15,0	8	8,5	17	60	36	14	194	25160.0260	
Nerez														
40	25	14,0	M5	4	9,0	5	5,5	11	40	25	11	68	25160.0350	
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13	50	30	13	128	25160.0355	
60	36	21,5	M8	8	15,0	8	8,5	17	60	36	17	252	25160.0360	

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.