

## SIMPLEX-tělo z temperované litiny

EH 3011.



## Popis produktu

SIMPLEX-tělo z temperované litiny (série 3011) je nejpoužívanějším tělem ze sortimentu Halder. Má integrované ochranné pouzdro násady, které chrání násadu při špatných úderech. Toto robustní, vibrace tlumící tělo má také díky odolné práškové barvě velmi dlouhou životnost a vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Toto tělo pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou je k dostání od průměru 30 mm do 140 mm. Kromě toho se v upraveném tvaru používá u SIMPLEX-štípacích seker a SIMPLEX-štípacích kladiv.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-tělo z temperované litiny
- S integrovaným ochranným pouzdrům násady
- Vysoká odolnost proti prasknutí
- Žádné vyštípávání
- Tlumící vibrace
- S práškovou barvou odolnou proti prasknutí
- Velmi dlouhá životnost
- Prodejní hit Halder
- K dostání pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou od průměru 30 mm až 140 mm a jako speciální provedení pro SIMPLEX-štípací sekery a SIMPLEX-štípací kladiva

## Materiál

## Plášť

- Temperovaná litina

## Další informace

## Poznámky

Komplet se šroubem, maticí a pružným kroužkem.

## Další produkty

- Náhradní šrouby, SIMPLEX-tělo z temperované litiny

## Informace pro objednání

Ø	Rozměry Délka x šířka x výška [mm]	📏 [g]	GTIN	profc1@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
30	52 x 32 x 61	225	4030618301295	EAB585c005	21-04-92-30	3011.030
40	62 x 43 x 76	420	4030618301301	EAB585c005	21-04-92-30	3011.040
50	74 x 54 x 98	725	4030618301318	EAB585c005	21-04-92-30	3011.050
60	74 x 32 x 109	975	4030618301325	EAB585c005	21-04-92-30	3011.060
80	90 x 85 x 146	1785	4030618301332	EAB585c005	21-04-92-30	3011.080
100	105 x 100 x 192	3550	4030618301349	EAB585c005	21-04-92-30	3011.100
125/140	114 x 128 x 226	5370	4030618301356	EAB585c005	21-04-92-30	3011.125

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

## Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

## Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.