

## SIMPLEX-vložka • Měkký kov, stříbrná

EH 3209.



## Popis produktu

SIMPLEX-vložka z měkkého kovu (série 3209) je tvrdou vložkou. Tato stříbrná vložka je navíc žáruvzdorná. Umožňuje tvrdé úder, ale bez poškození obrobku, a nahrazuje klasické olověné kladivo. Tato vložka je k dostání od průměru 30 mm do 80 mm. Vložky z měkkého kovu se nesmí montovat do hliníkového těla!

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-vložka z měkkého kovu
- Stříbrná
- Tvrdá
- Žáruvzdorná
- Nahrazuje běžná olověná kladiva
- K dostání od průměru 30 mm do 80 mm
- Nesmí se montovat do hliníkových těl

## Oblasti použití

Pro vysokou sílu úderu, vyrovnávací práce, konstrukce forem, stavbu zařízení, montážní, opravárenské a údržbářské práce

## Materiál


## Vložka

- Měkký kov, stříbrná
- tvrdé
- Žáruvzdorná

## Montáž

Vložky z měkkého kovu se nesmí montovat do hliníkového těla!

## Informace pro objednání

Ø	Rozměry Délka x šířka x výška [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
30	37 x 32 x 33	55	4030618301226	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3209.030</a>
40	45 x 40 x 40	120	4030618301233	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3209.040</a>
50	55 x 55 x 55	250	4030618301240	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3209.050</a>
60	65 x 66 x 66	405	4030618301257	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3209.060</a>
80	71 x 91 x 89	855	4030618301264	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3209.080</a>

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

## Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

## Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.