

## SIMPLEX-čepel sekery • štíhlý tvar

EH 3210.



### Popis produktu

Tato zápustkově kovaná a tvrzená čepel pro SIMPLEX-štípací sekeru je klenutě broušená a leštěná. Díky tomu se sekera ve dřevě nezasekne a zachová se její štípací účinek. Štíhlý tvar čepel sekery je ideálně vhodný pro štípání jehličnatého dřeva. Díky své hmotnosti 930 g je štípací sekera těžší, což přispívá k velmi dobrému štípacímu účinku. Nasazené plastové pouzdro umožňuje upnout štípací vložky do SIMPLEX-těla. Čepel sekery smí být namontována pouze do těla z temperované litiny 3011.750! Toto provedení šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

- Čepel sekery pro SIMPLEX-štípací sekeru.
- Zápustkově kovaná čepel sekery se štíhlým tvarem.
- Ideální pro štípání jehličnatého dřeva.
- Broušená a leštěná.
- Klenutě broušená, takže ve dřevě neuvízne.
- Díky své hmotnosti 930 g je štípací sekera těžší, což přispívá k velmi dobrému štípacímu účinku.
- Plastové pouzdro k uchycení v SIMPLEX-těle.
- Díly lze vyměnit, což vede k velkým úsporám nákladů a šetření přírodních zdrojů.
- Smí se montovat pouze do těla z temperované litiny 3011.750!

### Materiál

#### Vložka

- Vysoce kvalitní uhlíková ocel, zápustkově kovaná, tvrzená
- včetně plastového pouzdra

### Montáž

Čepel sekery 3210.750 se smí montovat pouze do těla z temperované litiny 3011.750!

### Další informace

#### Poznámky

Patentovaný způsob uchycení v těle.

### Informace pro objednání

Ø		Rozměry			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
		Délka x šířka x výška						
		[mm]		[g]				
50	100	130 x 100 x 32,5		930	4030618300823	EAB052c002	21-04-19-90	3210.750

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.