

Předváděcí kufr · univerzální  
EH 3000.

## Popis produktu

Jak už sám název napovídá, nabízí tento předváděcí kufr dokonalý průřez sortimentem kladiv s měkkou vložkou od firmy Halder: Kromě všech dostupných vložek a všech tří typů těl série SIMPLEX, obsahuje navíc bezodrazová kladiva SUPERCRAFT a SECURAL, základní kladivo BASEPLEX a kombinované kladivo FERROPLEX.

To ale není vše! Součástí je také magnetický držák + jedna pokleповá tyč a průbojník. Přesně to, co vaši pracovníci v terénu potřebují pro dosažení vytouženého úspěchu!

Vlastnosti výrobku:

- Nabízí dokonalý průřez sortimentem kladiv s měkkou vložkou od firmy Halder:
- Všechny osm vložek, všechny tři typy těl série SIMPLEX.
- Bezodrazová kladiva s měkkou vložkou SUPERCRAFT a SECURAL.
- Základní kladivo BASEPLEX.
- Kombinované kladivo FERROPLEX.
- Magnetický držák, pokleповá tyč a průbojník.
- Pokrývá širokou škálu aplikací.
- Ideální pro účely prezentace přímo u zákazníků.

## Oblasti použití

Volba nejběžnějších kladiv s měkkou vložkou z různých oborů použití

## Sada v praktickém kufru obsahuje:

- 1x SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou, vložky z gumového kompozitu a plastu (Obj. č. 3026.040)
- 1x SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou Gumový kompozit, s "nohou" / Superplastik; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou (Obj. č. 3027.260)
- 1x SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou 50:40 s hliníkovým tělem a vysoce kvalitní dřevěnou násadou, vložka TPE-jemná a vložka ze superplastiku (Obj. č. 3117.051)
- 1x SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu, vložka z měkkého kovu a mědi (Obj. č. 3749.030)
- 1x BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou s tělem ze zinkového tlakového odlitku a dřevěnou násadou, vložky z nylonu a acetátu celulózy (Obj. č. 3968.040)
- 1x FERROPLEX- zámečnické kladivo a kladivo s měkkou vložkou v jednom (Obj. č. 3677.035)
- 1x SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou, bezodrazové, s lakovanou, ergonomicky tvarovanou násadou z hickory, tlumící vibrace (Obj. č. 3366.040)
- 1x SECURAL-kladivo s měkkou vložkou, bezodrazové, tělo a násada z jednoho kusu oceli, odolné proti zlomení, hranatý tvar vložek (Obj. č. 3380.040)
- 1x Průbojník (Obj. č. 3408.010)
- 1x Pokleповá tyč (Obj. č. 3408.020)
- 1x Magnetický držák, černý (Obj. č. 3688.003)
- 1x SIMPLEX vložka TPE-jemná, modrá (Obj. č. 3201.040)
- 1x SIMPLEX vložka TPE-střední, šedá (Obj. č. 3203.040)
- 1x SIMPLEX vložka superplastik, bílá (Obj. č. 3207.040)
- 1x SIMPLEX vložka z nylonu, bílá (Obj. č. 3208.040)
- 1x SIMPLEX vložka z měkkého kovu, stříbrná (Obj. č. 3209.040)
- 1x SUPERCRAFT vložka z nylonu (Obj. č. 3508.040)
- 1x Imbusový klíč pro řadu SIMPLEX (Obj. č. 3233.040)

## Materiál

- Viz. výrobní data jednotlivých položek

## Informace pro objednání

Rozměry Délka x šířka x výška [mm]	 [g]	Obj. č.
480 x 355 x 185	8000	3000.993

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.