

SIMPLEX-vložka • Gumový kompozit, černá, s "nohou"

EH 3202.



Popis produktu

Černá SIMPLEX-vložka z gumového kompozitu (série 3202) je s tvrdostí cca 95 Shore A středně tvrdá vložka. Má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo. Tento prodejní hit firmy Halder byl nyní dále vylepšen: Gumová vložka s "nohou" (3202.2) se svým důmyslným tvarem zajišťuje bezpečné stání kladiva na hlavě, tím se snižuje potřeba se stále ohýbat, což práci činí podstatně ergonomičtější a šetrnější k zádům. Lze ji objednat a kombinovat se všemi SIMPLEX-kladivy s měkkou vložkou o průměru 60 mm a 80 mm.

Vlastnosti výrobku:

- Další nejprodávanější hit firmy Halder: Gumová vložka s "nohou" (3202.2) zajišťuje práci šetrnější k zádům a snižuje potřebu se ohýbat.
- SIMPLEX-vložka z gumového kompozitu
- Černá
- Středně tvrdá
- Tlumící
- Pachově neutrální
- S velmi nízkým opotřebením
- K dostání v průměru 60 mm a 80 mm

Oblasti použití

Vysoká síla úderu, vyrovnávací práce, konstrukce forem, stavba zařízení, montážní, opravárenské a údržbářské práce

Materiál

Vložka

- Gumový kompozit, černá, s "nohou"
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
	Délka x šířka x výška [mm]						
60	65 x 75 x 66		200	4030618310860	AAA905c002	21-04-91-06	3202.260
80	89 x 91 x 71		480	4030618312079	AAA905c002	21-04-91-06	3202.280

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.