

## Rondelle sferiche / Rosette coniche • DIN 6319

23050.0160



### Descrizione prodotto

Rondelle sferiche / Rosette coniche vengono utilizzate per compensare superfici non piane.

### Materiale

#### Rosetta conica

- Acciaio bonificato, temprato, fosfatato al manganese

### Assemblaggio

Le rosette esec. D servono per appoggi piani e rotondi.

Per fori asolati è necessario usare le rosette esec. G.

### Maggiori informazioni

### Altri prodotti

- Rondelle sferiche / Rosette coniche, come DIN 6319, acciaio inox
- Dadi esagonali, DIN 6330 (altezza 1,5 d)

### Disegno



### Caratteristiche

| Dimensioni   |       |       |       | Per viti<br>$d_6$ | Carico solo statico <sup>1)</sup><br>max. | Coppia per collegamenti a vite <sup>1) 2)</sup><br>max. | [g]   | Codice <sup>3)</sup> |            |
|--|-------|-------|-------|-------------------|---|---|-------|----------------------|------------|
| $d_2$<br>H13                                       | $d_4$ | $d_5$ | $h_3$ |                   |   |   |       |                      |            |
| [mm]   |       |       |       | [mm]              | [kN]                                      | [Nm]  |       |                      |            |
| Rosetta conica, acciaio cementato forma D – Fig. 2 |       |       |       |                   |   |   |       |                      |            |
| 70   | 112   | 102   | 28    | 60                | M60                                       | 1122  | 12219 | 1160                 | 23050.0160 |

<sup>1)</sup> valore stimato

<sup>2)</sup> Valore della coppia calcolata su viti con filettatura standard, considerare gli eventuali precarichi. Coefficiente di attrito  $\mu_{total}$  0,14.

<sup>3)</sup> Dimensioni non previste dalla norma DIN.

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.