

## SIMPLEX-Tempergussgehäuse

3011.040



### Produktbeschreibung

Das SIMPLEX-Tempergussgehäuse (Serie 3011) ist das am meisten verwendete Gehäuse im Halder-Sortiment. Es besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die den Stiel bei Fehlschlägen schützt. Dieses robuste, schwingungsdämpfende Gehäuse ist auch dank seiner widerstandsfähigen Pulverbeschichtung sehr langlebig und weist eine hohe Bruchsicherheit auf. Erhältlich ist dieses Gehäuse für SIMPLEX-Schonhämmer von Größe D30mm bis D140mm. Zudem kommt es in angepasster Form bei den SIMPLEX-Spaltäxten und dem SIMPLEX-Spalthammer zum Einsatz.

Produktmerkmale:

- SIMPLEX-Tempergussgehäuse
- Mit integrierter Stielschutzhülse
- Hohe Bruchsicherheit
- Keine Absplitterungen
- Schwingungsdämpfend
- Mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
- Sehr langlebig
- Halder Topseller
- Erhältlich für SIMPLEX-Schonhämmer D30mm bis D140mm, sowie als Spezialausführung für SIMPLEX-Spaltäxte und SIMPLEX-Spalthammer

### Werkstoff

#### Gehäuse

- Temperguss

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Komplett mit Schraube, Mutter und Federring.

#### Weitere Produkte

- Ersatz-Schrauben, SIMPLEX-Tempergussgehäuse

### Bestellinformationen

Ø	Abmessungen Länge x Breite x Höhe [mm]	[g]	GTIN	profi@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
						3011.040
40	62 x 43 x 76	420	4030618301301	EAB585c005	21-04-92-30	3011.040

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.