

## Kreuzgriffschrauben • ähnlich DIN 6335, rostfreier Stahl A4 EH 24731.



### Produktbeschreibung

Diese Kreuzgriffschrauben sind nach DIN 6335 gefertigt, jedoch handelt es sich um eine Ausführung ohne Schmutzkanten. Dadurch sind diese Kreuzgriffschrauben für alle Anwendungsbereiche mit hohen hygienischen Anforderungen geeignet. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.

### Werkstoff


#### Griff

- Rostfreier Stahl A4, poliert

#### Schraube

- Rostfreier Stahl A4

### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Abmessungen				[g]	Art.-Nr.
		l	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>		
		[mm]					
40	M 8	20	14	25	13	73	<a href="#">24731.0105</a>
40	M 8	25	14	25	13	75	<a href="#">24731.0110</a>
40	M 8	30	14	25	13	76	<a href="#">24731.0115</a>
40	M 8	40	14	25	13	80	<a href="#">24731.0120</a>
50	M10	20	18	32	18	132	<a href="#">24731.0125</a>
50	M10	25	18	32	18	136	<a href="#">24731.0130</a>
50	M10	30	18	32	18	137	<a href="#">24731.0135</a>
50	M10	45	18	32	18	144	<a href="#">24731.0140</a>
50	M10	55	18	32	18	152	<a href="#">24731.0145</a>
63	M12	30	20	40	23	248	<a href="#">24731.0150</a>
63	M12	40	20	40	23	256	<a href="#">24731.0155</a>
63	M12	50	20	40	23	263	<a href="#">24731.0160</a>

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.