

SIMPLEX-Schönhämmer • TPE-mid / Plastik; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel EH 3036.



Produktbeschreibung

Die SIMPLEX-Serie 3036 verfügt über die Einsatzkombination TPE-mid / Plastik. Der graue TPE-mid-Einsatz (Serie 3203) ermöglicht eine vergleichbare Schlagkraft wie der schwarze Gummi-Einsatz. Es bleibt aber kein unerwünschter schwarzer Abrieb zurück. Der rote Plastik-Einsatz (Serie 3206) ist hart und zudem öl- und fettbeständig. Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt. Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich. Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen. Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D60mm.

Produktmerkmale:

- SIMPLEX-Schonhammer in der Einsatzkombination TPE-mid (grau, mittelhart, abriebfrei) / Plastik (rot, hart, öl- und fettbeständig).
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Erhältlich von Größe D30mm bis D60mm.

Anwendungsgebiete

Universell einsetzbar, Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten, Blechbearbeitung

Werkstoff

Stiel

- Holz

Schlageinsatz 1

- TPE-mid, grau
- abriebfrei
- mittelhart

Schlageinsatz 2

- Plastik, rot
- hart
- öl- und fettbeständig
- universell

Gehäuse

- Temperguss

Bestellinformationen

Ø	Abmessungen		Länge x Breite x Höhe [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
	↕	↔						
30	90	295	295 x 90 x 30	336	4030618304562	AAA905c002	21-04-09-16	3036.030
40	115	325	325 x 115 x 40	616	4030618302360	AAA905c002	21-04-09-16	3036.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1122	4030618304579	AAA905c002	21-04-09-16	3036.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1487	4030618304586	AAA905c002	21-04-09-16	3036.060

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.