

SIMPLEX-Einsatz • TPE-soft, blau

EH 3201.



Produktbeschreibung

Der SIMPLEX-Schlageinsatz TPE-soft (Serie 3201) ist ein Thermoplast Elastomer und mit einer Härte von ca. 65 Shore A der weichste Einsatz in der SIMPLEX-Serie. Dieser blaue Schlageinsatz ist stark dämpfend und somit für sensible Arbeiten bestens geeignet. Er hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb. Erhältlich ist dieser Einsatz von Größe D30mm bis D80mm.

Produktmerkmale:

- SIMPLEX-Schlageinsatz TPE-soft
- Blau
- Weich
- Abriebfrei
- Stark dämpfend
- Für sensible Arbeiten bestens geeignet.
- Erhältlich von Größe D30mm bis D80mm.

Anwendungsgebiete

Für sehr empfindliche Materialien, Garten-/Landschaftsbau, Fliesen/Platten legen, Natursteine setzen, Möbelbau, Trockenbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei

Werkstoff

Einsatz

- TPE-soft, blau
- abriebfrei
- weich

Bestellinformationen

Ø	Abmessungen Länge x Breite x Höhe [mm]	📏 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
30	37 x 32 x 33	23	4030618300922	AAA905c002	21-04-91-06	3201.030
40	45 x 40 x 40	47	4030618300939	AAA905c002	21-04-91-06	3201.040
50	55 x 55 x 55	90	4030618300946	AAA905c002	21-04-91-06	3201.050
60	65 x 66 x 66	135	4030618300953	AAA905c002	21-04-91-06	3201.060
80	89 x 91 x 71	365	4030618312086	AAA905c002	21-04-91-06	3201.080

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.