

SUPERCRAFT-Einsätze für SUPERCRAFT-Schonhämmer

EH 3508.



Produktbeschreibung

Die Nylon-Einsätze (Serie 3508) sind mit einer Härte von ca. 73 Shore D sehr hart. Diese weißen Polyamid-Einsätze bieten herausragende Schlageigenschaften und garantieren eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Sie bestehen aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen sind sie dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger und splintern selbst bei Minustemperaturen nicht. Sie halten den hohen Schlagkräften rückschlagfreier Schonhämmer stand. Zudem sind sie öl- und fettbeständig und werden bei den SUPERCRAFT-Schonhämmern, SUPERCRAFT-Vorschlaghämmern, Durchschlägen und Klopfen eingesetzt. Erhältlich sind diese Einsätze in den Größen D10mm bis D100mm.

Produktmerkmale:

- SUPERCRAFT-Schlageinsatz Nylon (Polyamid).
- Weiß.
- Hart.
- Sehr verschleißfest.
- Kein Absplintern auch bei Minustemperaturen.
- Öl- und fettbeständig.
- Erhältlich von Größe D10mm bis D100mm.

Werkstoff

Einsatz

- Nylon, weiß
- hart
- sehr verschleißfest
- kein Absplintern (auch bei Minustemperaturen)
- geräuscharm
- für sehr hohe Schlagkraft

Bestellinformationen

Ø	Abmessungen		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
	Länge x Breite x Höhe [mm]						
20	18,0 x 20,5 x 20,5		5	4030618301875	AAA905c002	21-04-91-06	3508.020
25	26,5 x 26,5 x 20,0		10	4030618301882	AAA905c002	21-04-91-06	3508.025
30	31,5 x 31,5 x 22,0		17	4030618301899	AAA905c002	21-04-91-06	3508.030
35	36,5 x 36,5 x 22,0		23	4030618301905	AAA905c002	21-04-91-06	3508.035
40	41,5 x 41,5 x 24,0		33	4030618301912	AAA905c002	21-04-91-06	3508.040
45	45,0 x 45,0 x 26,0		43	4030618301929	AAA905c002	21-04-91-06	3508.045
50	50,0 x 50,0 x 27,0		55	4030618301936	AAA905c002	21-04-91-06	3508.050
60	60,0 x 60,0 x 32,0		95	4030618301943	AAA905c002	21-04-91-06	3508.060
70	70,0 x 70,0 x 35,0		130	4030618301950	AAA905c002	21-04-09-16	3508.070
80	81,0 x 81,0 x 37,0		195	4030618301967	AAA905c002	21-04-09-16	3508.080

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.