

## Federnde Druckstücke • mit Kugel und Schlitz - INCH

2B050.0252



### Produktbeschreibung


Zum Positionieren, Schalten, Verriegeln, Einrasten sowie für weitere ähnliche Druckanwendungen.  
Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstift eingesetzt werden.

### Werkstoff

- Hülse**
- Automatenstahl, brüniert
- Kugel**
- Rostfreier Stahl, gehärtet
- Feder**
- Rostfreier Stahl

### Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung



### Weiterführende Informationen

### Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.  
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

- Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.


### Verweise

Eine Umrechnungstabelle finden Sie im Technischen Anhang.  
Gewindegewand: Polyamid-Fleckbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang).  
Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

### Weitere Produkte

- Federnde Druckstücke, mit Kugel und Schlitz
- Raststücke, anschraubbar, für federnde Druckstücke
- Raststücke, glatt, für federnde Druckstücke

### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

| Abmessungen    |               |                |       | Hub<br>s | Federkraft <sup>1)</sup> |                | Temperatur |      | Gewicht<br>[oz] | Art.-Nr.   |
|----------------|---------------|----------------|-------|----------|--------------------------|----------------|------------|------|-----------------|------------|
| d <sub>1</sub> | Gewindeklasse | d <sub>2</sub> | l     |          | F <sub>1</sub>           | F <sub>2</sub> | min.       | max. |                 |            |
| [in]           |               | [in]           |       | [in]     | [lb]                     |                | [°F]       |      |                 |            |
| 5/8-11         | 2A-UNC        | 3/8            | 63/64 | 0,096    | 9                        | 18             | -22        | 194  | 0,797           | 2B050.0252 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.