

Mazzuole SIMPLEX • TPE-medio / superplastica; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità

3037.060



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3037 è disponibile con una combinazione di inserti in TPE-medio / superplastica.

L'inserto grigio TPE-medio (serie 3203) permette una forza di impatto maggiore che è paragonabile all'inserto con composizione in gomma nera. La differenza è che non lascia tracce nere indesiderate.

L'inserto in superplastica (serie 3207) garantisce una forza di impatto maggiore rispetto a l'inserto in gomma è un inserto in plastica di durezza media realizzato in materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è quindi maggiormente resistente a tempo e usura.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Antivibrante e sagomato ergonomicamente, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.

Queste versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti TPE-medio (grigio, media-durezza, non segna) / superplastica (bianco, durezza-media, molto duraturo).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, anti-vibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Misure disponibili da D30mm a D80mm.

Campi di applicazione

Piastrellatura, posa di pietre, lavori di falegnameria, costruzione porte, assemblaggio di mobili

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- TPE-medio, grigio
- non segna
- Durezza media

Inserto 2

- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	Lunghezza	Larghezza	Dimensioni		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza						
			[mm]						
60	150	405	405 x 150 x 60		1465	4030618304609	AAA905c002	21-04-09-16	3037.060

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.