

SIMPLEX-Plusbox Schreinerarbeiten • SIMPLEX-Schonhammer, TPE-soft / Superplastik plus Konturenlehre 3117s004



Produktbeschreibung

Die Plusbox Schreinerarbeiten enthält den „Schreinerhammer“ von HALDER und als Zugabe eine Konturenlehre:

Bei diesem SIMPLEX-Schonhammer (Art. 3117.051) sind spezielle Schlageinsätze D50mm in das Gehäuse D40mm verbaut. Die überdimensionalen Schlagflächen sorgen dafür, dass das Gehäuse des Hammers beim Bearbeiten empfindlicher Oberflächen nicht mit diesen in Kontakt kommt. Ausgestattet mit der Einsatzkombination TPE-soft (blau, weich, abriebfrei) / Superplastik (weiß, mittelhart) ist kein Schlagholz nötig, wenn es z.B. um die Montage von Schränken oder Furnierarbeiten geht. Mit dem blauen Einsatz kann sogar direkt auf die Kanten des Werkstückes geschlagen werden, ohne dass es zu Beschädigungen kommt. Der festere Superplastik-Einsatz ermöglicht eine höhere Schlagkraft und ist zudem ideal für die Verwendung eines Stechbeitels geeignet. Das extra leichte Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen. Es macht den Schonhammer zudem zu einem sehr leichten Werkzeug, das einfach mitzuführen ist. Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen. Die beigegefügte Konturenlehre mit Feststellfunktion ermöglicht es, Konturen leicht und präzise zu übertragen, z.B. an Türzargen und Heizungsrohren. Auch bei komplizierten Konturen ermöglicht sie beste Arbeitsergebnisse ohne Verschnitt.

Produktmerkmale:

Vorteilsbox für Schreinerarbeiten.

- Enthält den „Schreinerhammer“ von HALDER, den SIMPLEX-Schonhammer (Art.-Nr. 3117.051) in der Einsatzkombination TPE-soft (blau, weich, abriebfrei) / Superplastik (weiß, mittelhart):
 - Überdimensionale, überstehende Schlagflächen D50mm sind in das Gehäuse D40mm verbaut: maximaler Schutz für das Bearbeiten empfindlicher Oberflächen.
 - Extra leichtes Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen (ideal für bruchempfindliche Materialien).
 - Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
 - Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Als praktische Beigabe enthält die Box eine Konturenlehre:
 - Mit Feststellfunktion der einzelnen Lamellen.
 - Konturen lassen sich leicht und präzise übertragen, z.B. an Türzargen und Heizungsrohren.
 - Abmessungen ca. 25 x 13 cm (L x B).

Anwendungsgebiete

Für Schreinerarbeiten, Möbelbau

Bestellinformationen

Abmessungen Länge x Breite x Höhe [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
145 x 85 x 340	500	4030618311997	AAA905c002	21-04-09-16	3117s004

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.