

Posicionadores • con hexágono interior

22060.0108



Descripción del Producto

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Material

Vástago

- Acero de decoletaje, templado, pavonado

Cuerpo

- Acero de decoletaje, pavonado

Muelle


- Acero inoxidable

Montaje

Los posicionadores se montan y desmontan gracias a la ranura o al hexágono interior. Por favor utilice una herramienta especial para el montaje con ranura (lado del vástago).

Características

Muelle fuerte: marcado con dos líneas



muelle estándar



muelle fuerte

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido. Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.


Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Otros productos

- Posicionadores, con hexágono interior y junta hermética
- Soportes, para posicionadores

Dibujo




Información para el pedido

| Dimensiones | | | | | SW | Carrera s | Presión ¹⁾ | | máx. [°C] | [g] | Referencia |
|------------------------------------|----------------|----|-----|-----|------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----|------------|
| d ₁ | d ₂ | l | n | t | | | F ₁ ~ | F ₂ ~ | | | |
| [mm] | | | | | [mm] | [mm] | [N] | | | | |
| acero de decoletaje, muelle fuerte | | | | | | | | | | | |
| M8 | 3,5 | 22 | 1,5 | 1,4 | 2,5 | 3 | 26 | 70 | 250 | 5,7 | 22060.0108 |

¹⁾ valor medio estadístico

Accesorios

| | Dimensiones | | | | [g] | Referencia |
|---|----------------|----|------|----|-----|------------|
| | d ₁ | b | d | l | | |
| [mm] | | | | | | |
| Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago) | | | | | | |
|  | M 8 | 60 | 6,45 | 70 | 39 | 22060.0908 |

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.