

Posicionadores • con hexágono interior

22060.0405



Descripción del Producto

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Material

Vástago

- Acero Inoxidable 1.4305, nitrurado

Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4305

Muelle


- Acero inoxidable

Montaje

Los posicionadores se montan y desmontan gracias a la ranura o al hexágono interior. Por favor utilice una herramienta especial para el montaje con ranura (lado del vástago).

Características

Muelle estándar: sin marca



muelle estándar



muelle fuerte

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido. Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.


Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Otros productos

- Posicionadores, con hexágono interior y junta hermética
- Soportes, para posicionadores

Dibujo




Información para el pedido

| Dimensiones | | | | | SW | Carrera s | Presión ¹⁾ | | máx. [°C] | [g] | Referencia |
|-----------------------------------|----------------|----|-----|-----|------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----|------------|
| d ₁ | d ₂ | l | n | t | | | F ₁ ~ | F ₂ ~ | | | |
| [mm] | | | | | [mm] | [mm] | [N] | | | | |
| acero inoxidable, muelle estándar | | | | | | | | | | | |
| M5 | 2,4 | 18 | 1,2 | 0,8 | 1,5 | 2,3 | 6 | 20 | 250 | 1,7 | 22060.0405 |

¹⁾ valor medio estadístico

Accesorios

| | Dimensiones | | | | [g] | Referencia |
|---|----------------|----|------|----|-----|------------|
| | d ₁ | b | d | l | | |
| [mm] | | | | | | |
| Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago) | | | | | | |
|  | M 5 | 50 | 4,00 | 60 | 21 | 22060.0905 |

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.