

Haltestücke • für Rastriegel und Rastbolzen

EH 22120.



Produktbeschreibung

Montagehilfe und Anwendungserweiterung für Rastriegel und Rastbolzen (Größen 6, 8 und 10). Auch als Aufnahme für Aufnahmebuchsen und Positionierbuchsen EH 22110. verwendbar.

Werkstoff

Gewindestift

- Stahl, brüniert mit Messingbolzen
- Rostfreier Stahl, mit Messingbolzen

Grundkörper


- Stahl, brüniert
- Rostfreier Stahl 1.4305

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen
- Positionierbuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen


Maßzeichnung



Bestellinformationen

| Abmessungen | | | | | | | | | max. [°C] | [g] | Art.-Nr. |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|---------------------|----------------|----|--------------|-----|----------------------------|
| d ₁ | d ₂ | d ₃ | d ₄ | k ±0,1 | l ₁ | l ₂ ~ | l ₃ | s | | | |
| [mm] | | | | | | | | | | | |
| Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel / Rastbolzen – Bild 1, Stahl | | | | | | | | | | | |
| M12 x 1,5 | 32 | M5 | 4,5 | 21 | 22 | 26,5 | 9 | 12 | 250 | 43 | 22120.0345 |
| M16 x 1,5 | 46 | M8 | 5,5 | 32 | 33 | 38,0 | 13 | 15 | 250 | 122 | 22120.0346 |
| M20 x 1,5 | 46 | M8 | 5,5 | 32 | 33 | 38,0 | 13 | 15 | 250 | 109 | 22120.0350 |
| Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen – Bild 2, Stahl | | | | | | | | | | | |
| M12 x 1,5 | 32 | M5 | 4,5 | 21 | 22 | 26,5 | 9 | 12 | 250 | 37 | 22120.0347 |
| M16 x 1,5 | 46 | M8 | 5,5 | 32 | 33 | 38,0 | 13 | 15 | 250 | 106 | 22120.0348 |
| M20 x 1,5 | 46 | M8 | 5,5 | 32 | 33 | 38,0 | 13 | 15 | 250 | 94 | 22120.0352 |
| Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel / Rastbolzen – Bild 1, Rostfreier Stahl | | | | | | | | | | | |
| M12 x 1,5 | 32 | M5 | 4,5 | 21 | 22 | 26,5 | 9 | 12 | 250 | 43 | 22120.0545 |
| M16 x 1,5 | 46 | M8 | 5,5 | 32 | 33 | 38,0 | 13 | 15 | 250 | 122 | 22120.0546 |
| M20 x 1,5 | 46 | M8 | 5,5 | 32 | 33 | 38,0 | 13 | 15 | 250 | 109 | 22120.0550 |
| Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen – Bild 2, Rostfreier Stahl | | | | | | | | | | | |
| M12 x 1,5 | 32 | M5 | 4,5 | 21 | 22 | 26,5 | 9 | 12 | 250 | 37 | 22120.0547 |
| M16 x 1,5 | 46 | M8 | 5,5 | 32 | 33 | 38,0 | 13 | 15 | 250 | 106 | 22120.0548 |
| M20 x 1,5 | 46 | M8 | 5,5 | 32 | 33 | 38,0 | 13 | 15 | 250 | 94 | 22120.0552 |

Anwendungsbeispiel



Compliance

Für detaillierte Compliance Informationen wählen Sie bitte die gewünschte Artikelnummer.