

## SIMPLEX-Spalthammer • mit Tempergussgehäuse und Hickorstiel

EH 3007.



### Produktbeschreibung

Der SIMPLEX-Spalthammer von Halder vereint zwei Werkzeuge in Einem, einen Spalthammer und einen Schonhammer in absoluter Profiqualität und bietet somit eine erhebliche Kostenersparnis gegenüber dem Einzelkauf. Die hohe Produktqualität ist vom Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) attestiert.

Der aus hochwertigem Carbonstahl geschmiedete Spalteinsatz sorgt aufgrund seiner Wendennase für eine extrem gute Spaltwirkung. Diese wird durch 4.100g Gesamtgewicht und eine hohe Kopplastigkeit zusätzlich unterstützt.

Der Superplastik-Einsatz mit D60mm ist ein mittelharter Kunststoff-Einsatz aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger. Durch den Einsatz dieser Schonseite bei Keilarbeiten wird die Verletzungsgefahr durch Metallsplitter komplett vermieden, Kunststoff- und Aluminiumkeile haben eine wesentlich höhere Lebensdauer.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der langfaserige, sehr stabile Hickory-Stiel ist lackiert und ergonomisch geformt.

Der Lederschneidschutz schützt beim Transport vor Verletzungen.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

- 2 Werkzeuge in 1: Spalthammer plus Schonhammer, eine erhebliche Kostenersparnis gegenüber dem Einzelkauf.
- Aus hochwertigem Carbonstahl geschmiedeter Spalteinsatz sorgt aufgrund seiner Wendennase für extrem gute Spaltwirkung.
- Keine Verletzungsgefahr bei Keilarbeiten durch Metallsplitter aufgrund des Superplastik-Einsatzes in D60mm (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
- Wesentlich längere Lebensdauer von Kunststoff- und Aluminiumkeilen.
- Schonendes Einschlagen von Holzpfählen.
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- Langfaseriger, sehr stabiler Hickory-Stiel, lackiert und ergonomisch geformt.
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Inkl. Lederschneidschutz.
- 4.100g Gesamtgewicht.

### Anwendungsgebiete

Motormanuelle Holzernte, sicheres und materialschonendes Einschlagen von Stahlkeilen mit Schoneinsatz, Spalten von Meterholz, Keilarbeiten in der Fällung, schonendes Einschlagen von Holzpfählen, Garten-/Landschaftsbau

### Werkstoff

#### Stiel

- Hickory

#### Schlageinsatz 1

- Spalteinsatz aus hochwertigem Carbonstahl, gesenkgeschmiedet und vergütet, mit Wendennase
- inkl. Kunststoffhülse
- inkl. Lederschneidschutz

#### Schlageinsatz 2

- Superplastik, weiß
- mittelhart
- sehr widerstandsfähig
- verschleißfest

#### Gehäuse

- Temperguss

### Montage

In den SIMPLEX-Spalthammer darf nur der Superplastik-Einsatz 3207.060 montiert werden.

Spalteinsatz 3210.160 darf nur in Tempergussgehäuse 3011.160 montiert werden!

### Weiterführende Informationen

#### Weitere Produkte

- Ersatz-Schrauben, für SIMPLEX-Spalthammer-Gehäuse
- SIMPLEX-Schneideschutz
- SIMPLEX-Kunststoffhülse

### Bestellinformationen

Ø	Abmessungen			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
	[mm]	[mm]	[mm]					
60	224	900	65	4100	4030618303091	EAB897c006	21-04-09-02	3007.160

Anwendungsbeispiel





## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.