

SIMPLEX-Aktionsbox • SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomposition / Plastik plus Magnethalter EH 3026.



Produktbeschreibung

Diese Aktionsbox enthält den HALDER Klassiker, den SIMPLEX-Schonhammer Art. 3026.060 und als Zugabe den praktischen neuen Magnethalter.

Der SIMPLEX-Schonhammer D60mm (Art. 3026.060) mit der Einsatzkombination Gummikomposition / Plastik ist DER Allrounder aus dem Hause Halder. Der mittelharte Gummi-Einsatz ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer. Der harte Plastik-Einsatz ermöglicht eine hohe Schlagkraft und ist öl- und fettbeständig. Das Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit schützt den Stiel vor Fehlschlägen. Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich. Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Der Magnethalter ist eine multifunktionale und flexibel einsetzbare Halterung u.a. für Blaspistolen, Kabel, Schläuche, Kleidung, Absperrbänder und vieles mehr. Die Utensilien lassen sich leicht befestigen/aufhängen, ohne dass der Halter angeschraubt werden muss. Der solide Magnethalter aus Kunststoff verfügt dank der 6 Neodym-Magnete im Topfmagnet (D65mm) über eine hohe Haltekraft. Die gummierte Anlagefläche ist ölresistent und verhindert ein Verkratzen der Haftfläche. Die spezielle Formgebung ermöglicht zwei getrennt nutzbare Zonen (z.B. für Druckluftpistole und Schlauch) und verhindert versehentliches verrutschen oder herunterfallen der befestigten/aufgehängten Artikel. Somit wird ein sicherer Arbeitsplatz ohne Stolperfallen gewährleistet.

Produktmerkmale:

Vorteilsbox mit dem SIMPLEX-Schonhammer (Art. 3026.060) plus HALDER Magnethalter (Art. 3688.003).

- Enthält den Klassiker von HALDER, den SIMPLEX-Schonhammer D60mm in der Einsatzkombination Gummikomposition (mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm) / Plastik (hart, öl- und fettbeständig).
 - Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und umweltfreundlich.
 - Der optimale Allroundhammer für eine Vielzahl von Wartungs- und Reparaturarbeiten, durch die unterschiedlich harten Schlageinsätze.
- Dazu den HALDER Magnethalter in schwarz, eine multifunktional einsetzbare Halterung ohne Anschrauben des Halters.
 - Solide Kunststoff-Ausführung.
 - Hohe Haltekraft durch sechs Neodym-Magnete im Topfmagnet (D65mm).
 - Gummierte Anlagefläche ist ölresistent und verhindert ein Verkratzen der Haftfläche.
 - Spezielle Formgebung ermöglicht zwei getrennt nutzbare Zonen.

Anwendungsgebiete

Für Wartungs- und Reparaturarbeiten

Bestellinformationen

Abmessungen Länge x Breite x Höhe [mm]	 [g]	GTIN	Art.-Nr.
150 x 85 x 490	1750	4030618311898	3026s008

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.