

## Posicionadores Retráctiles Compactos · con cuello hexagonal

22110.2206



### Descripción del Producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar. Tanto los posicionadores con bloqueo, o sin él, presentan el mismo tamaño. Puede ser totalmente atornillado gracias a la muesca fina al final de la rosca.

### Material

#### Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4305

#### Vástago

- Acero inoxidable 1.4305, niquelado

#### Pomo

- Termoplástico PA 6, rojo, mate

### Montaje

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

### Más información


### Notas

No desmontable.  
Las contratuercas deben pedirse por separado.

### Otros productos

- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice, de fundición
- Casquillos de Posicionamiento, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles

### Dibujo



### Información para el pedido


Dimensiones							SW [mm]	Presión <sup>1)</sup>		Temperatura		Referencia	
d <sub>1</sub> -0,02 -0,05	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> mín.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	mín.	máx.		[g]
[mm]							[mm]	[N]		[°C]			
con pomo, rojo – croquis 1, Acero inoxidable													
5	M10 x 1	5	19	40	18	6	12	5	15	-30	80	18	22110.2206

<sup>1)</sup> valor medio estadístico

### Accesorios

Imagen	Dimensiones	Tamaño de llave	Referencia
	d <sub>2</sub> [mm]	[mm]	
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable			
	M10 x 1	16	22120.0515

### Ejemplo de aplicación



### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.