

SIMPLEX-Aluminiumgehäuse

EH 3122.



Produktbeschreibung

Das SIMPLEX-Aluminiumgehäuse (Serie 3122) ermöglicht aufgrund seines geringen Gewichts sehr präzise Arbeiten an empfindlichen Werkstücken und bruchempfindlichen Materialien. Der Anwender bestimmt die Schlagkraft selbst. Zudem kann der leichte Schonhammer sehr gut an der Gürtelschleife mitgeführt werden. Dieses robuste, schwingungsdämpfende Gehäuse ist auch dank seiner widerstandsfähigen Pulverbeschichtung sehr langlebig und weist eine hohe Bruchsicherheit auf. Es besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die den Stiel bei Fehlschlägen schützt und ist für SIMPLEX-Schonhämmer von Größe D30mm bis D60mm erhältlich. In Aluminiumgehäuse dürfen weder Kupfer- noch Weichmetalleinsätze montiert werden! Durch das sehr geringe Gewicht des Gehäuses lässt sich die Schlagkraft genau dosieren. Hämmer mit diesem Gehäuse empfehlen sich für präzise Arbeiten an empfindlichen Werkstücken.

Produktmerkmale:

- SIMPLEX-Aluminiumgehäuse
- Geringes Gewicht für präzise Arbeiten an empfindlichen Werkstücken / bruchempfindlichen Materialien
- Der Anwender bestimmt die Schlagkraft
- Leichter Schonhammer kann an Gürtelschleife mitgeführt werden
- Mit integrierter Stielschutzhülse
- Hohe Bruchsicherheit
- Keine Absplitterungen
- Schwingungsdämpfend
- Mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
- Sehr langlebig
- Erhältlich für SIMPLEX-Schonhämmer D30mm bis D60mm
- In Aluminiumgehäuse dürfen weder Kupfer- noch Weichmetalleinsätze montiert werden!

Werkstoff

Gehäuse

- Aluminium Al

Montage

In Aluminiumgehäuse dürfen weder Kupfer- noch Weichmetallschlageinsätze montiert werden!

Weiterführende Informationen

Hinweise

Komplett mit Schraube und Mutter.

Bestellinformationen

Ø	Abmessungen		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
	Länge x Breite x Höhe [mm]						
30	52,0 x 32 x 61		90	4030618301363	EAB585c005	21-04-92-30	3122.030
40	74,0 x 54 x 98		170	4030618301370	EAB585c005	21-04-92-30	3122.040
50	97,5 x 74 x 50		330	4030618301387	EAB585c005	21-04-92-30	3122.050
60	108,4 x 74 x 64		395	4030618301394	EAB585c005	21-04-92-30	3122.060

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.