

## SIMPLEX-Einsatz 50:40 · Superplastik, weiß

EH 3207.



### Produktbeschreibung

Der SIMPLEX-Schlageinsatz Superplastik (Serie 3207) ist mit einer Härte von ca. 65 Shore D ein mittelharter Einsatz. Dieser weiße Kunststoff-Einsatz besteht aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger. Diese Spezialversion hat einen Kopfdurchmesser von 50mm, wird aber in ein Gehäuse D40mm verbaut. Die überdimensionalen Schlagflächen ermöglichen einen maximalen Schutz für gefühlvolles Bearbeiten von Werkstücken mit empfindlichen Oberflächen ohne die Gefahr des Zerkratzens durch das Gehäuse.

Produktmerkmale:

- SIMPLEX-Schlageinsatz Superplastik
- Weiß
- Weich
- Mittelhart
- Sehr widerstandsfähig.
- Kopfdurchmesser D50mm zum Einbau in Gehäuse D40mm.
- Überdimensionale Schlagflächen verhindern Kratzer durch das Gehäuse

### Anwendungsgebiete

Einschlagen von Beschlägen in empfindlichen Umfeld, Positionieren von leichten Werkstücken, Schreinerei, Möbelbau

### Werkstoff

#### Einsatz

- Superplastik, weiß
- mittelhart
- sehr widerstandsfähig
- verschleißfest

### Bestellinformationen

Ø	Abmessungen	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
	Länge x Breite x Höhe [mm]					
50	55 x 55 x 55	80	4030618304050	AAA938c002	21-04-91-06	3207.051

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.