

## SUPERCRAFT-Hickorstiele • für SUPERCRAFT-Schonhämmer

EH 3566.



### Produktbeschreibung

Die SUPERCRAFT-Holzstiele der Serie 3566 aus Hickory-Holz sind ergonomisch geformt und lackiert. Hickory ist ein sehr langfaseriges Holz, was zum einen zu einer großen Stabilität der Stiele führt. Zum anderen brechen die Stiele niemals komplett in zwei, sondern beide Stücke bleiben miteinander verbunden. Dies beugt Verletzungen durch abgehende Hammerköpfe vor. Diese Stiele stehen als Ersatzstiele für die SUPERCRAFT-Schonhämmer und SUPERCRAFT-Vorschlagshämmer mit einer Länge bis zu 900mm zur Verfügung. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

- Hochwertige Hickorstiele für SUPERCRAFT-Schonhämmer und SUPERCRAFT-Vorschlagshämmer.
- Ergonomisch geformt.
- Lackiert.
- Langfaserig, sehr stabil.
- Sicher (brechen nicht entzwei).
- Nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.

### Werkstoff

Stiel

- Hickory

### Bestellinformationen

Ø	Abmessungen		Länge x Breite x Höhe	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
	[mm]							
20/25	280		280 x 17 x 8	80	4030618301998	EAC428c022	21-04-91-06	3566.025
30/35	300		300 x 19 x 20	100	4030618302001	EAC428c022	21-04-91-06	3566.030
40/45/50	315		315 x 35 x 24	140	4030618302018	EAC428c022	21-04-91-06	3566.040
60/70/80	300		300 x 40 x 29	190	4030618302025	EAC428c022	21-04-91-06	3566.060

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.