

APLICACIONES



EN HALDER

ASESTAR UN GOLPE CON CALIDAD DE FABRICACIÓN

**DAS
ORIGINAL
MADE IN
GERMANY.**



ERWIN HALDER KG

Erwin-Halder-Straße 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
Germany

T +49 7392 7009-0
F +49 7392 7009-160
info@halder.com
www.halder.com

#BeAnOriginalPro

Follow us:
@haldertools  


Distribución por:



103.171

ES/EH/07/2020

EN HALDER



german
brand
award
19
gold



THE ORIGINAL FOR PROFESSIONALS

HERRAMIENTAS FORESTALES

HACHA Y MALLO EN UNA MISMA HERRAMIENTA

→ CUERPO DE ACERO MALEABLE

Alta resistencia a la rotura y el manguito protector del mango integrado en el cuerpo hacen de esta herramienta un fiable compañero para el trabajo diario.

→ BOCA

Gracias a la boca de superplastic, la herramienta es apta tanto para seccionar madera como para uso como mallo no-férrico.

→ MANGO DE HICKORY

Este tipo de madera tiene una densidad mayor que cualquier otra madera, además, reduce las vibraciones a la vez que mantiene sus propiedades elásticas. En caso de rotura, su estructura de fibras largas asegura una seguridad máxima.

→ HOJA DEL HACHA

Forjada, endurecida y templada, afilada y pulida – lista para cualquier aplicación.



SIMPLEX HACHA SECCIONADORA DE FORMA DELGADA

cuerpo de acero maleable y mango de hickory
incluye protector del filo de cuero



Hacha seccionadora y mallo no férrico en una misma herramienta, hoja del hacha forjada y endurecida, afilada y pulida, manguito protector del mango, boca de superplastic, certificado KWF, todos los componentes son reemplazables

Aplicaciones:

Perfecta para seccionar madera de pino y de coníferas, golpeo de cuñas y estacas de madera

Art. No.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3007.750	50	100	765	2.700

SIMPLEX HACHA SECCIONADORA CON NERVADURAS

cuerpo de acero maleable y mango de hickory
incluye protector del filo de cuero



Hacha seccionadora y mallo no férrico en una misma herramienta, hoja del hacha forjada y endurecida, afilada y pulida, manguito protector del mango integrado en el cuerpo, boca de superplastic, certificado KWF, todos los componentes son reemplazables, alta eficiencia seccionadora

Aplicaciones:

Perfecta para seccionar madera dura, golpeo de cuñas y estacas de madera

Art. No.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3007.751	50	100	765	2.840

SIMPLEX MALLO SECCIONADOR

cuerpo de acero maleable y mango de hickory
incluye protector del filo de cuero



Mallo seccionador y mallo no férrico en una misma herramienta, hoja seccionadora de acero con alto contenido de carbono, forjada y endurecida, con parte inferior curvada, boca de superplastic, manguito protector del mango, certificado KWF, todas los componentes son reemplazables

Aplicaciones:

Cosecha manual de madera, golpeo seguro en la cuña con la boca de superplastic, secciona troncos de madera de hasta 1 metro de largo, secciona madera talada con una cuña, golpea estacas de madera; ajardinamiento y paisajismo

Art. No.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3007.160	60	65	900	4.100

HACHA DE MANO

incluye funda protectora de cuero



Robusto diseño todo acero, forjada en una pieza de acero tratado térmicamente, finamente pulida en todas sus partes, resistente a la corrosión, hoja endurecida y afilada para una corte perfecto, empuñadura de cuero antideslizante, bien equilibrada para una manejo óptimo

Aplicaciones:

Seccionado de troncos pequeños y leña, para aguzar estacas de madera, tallado en bruto, útil para campista, cazadores, todo-terrenos...

Art. No.	[mm]	[mm]	[g]
3555.370	90	370	1.000

SIMPLEX MALLO

cuerpo de acero maleable y mango de hickory



Bocas de superplastic duradera y resistente al desgaste, mango y bocas reemplazables, certificado KWF

Aplicaciones:

Ajardinamiento y paisajismo, construcción de cercados, golpeo de cuñas de acero, montaje de andamios, de carpas, marcos de techo

Art. No.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3007.081	80	175	800	3.090
3007.100	100	200	1.000	5.200
3007.125	125	215	1.040	7.700
3007.141	140	215	1.045	7.900

CUÑA SECCIONADORA RETORCIDA

en caja de plástico



El óptimo retorcido de 20° proporciona un buen efecto seccionador, uso óptimo en combinación con el mallo seccionador SIMPLEX y el mallo SIMPLEX, forjada de acero tratado térmicamente, con ranura de guía que facilita el seccionado, ranuras adicionales en diagonal y empuñaduras laterales rebajadas forjadas.

Aplicaciones:

Seccionado simple y eficiente de troncos de 1 metro de largo

Art. No.	[mm]	[mm]	[g]
3556.260	50	260	3.100

MALLO FORESTAL

bocas planas de nylon estrusionado para impactos muy fuertes

sin rebote



Perfecta para golpear estacas de madera. Bocas de alta resistencia al desgaste, reducción del ruido y resistente al astillado

ATENCIÓN: Las bolas de acero no están selladas en el cuerpo y podrían desprenderse si se retira la boca de nylon. No usar en entornos industriales o donde la contaminación es una preocupación!

Art. No.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3366.0S3	80	165	880	3.600
3366.0S5	100	175	1.000	5.000
3366.0S6	100	205	1.000	6.500

SIMPLEX MAZA DE DIAGNÓSTICO

Compuesto de goma Superplastic



Control y evaluación de árboles, ligeros golpes en supuestas marcas dañadas en árboles, peso ligero debido al cuerpo de aluminio, aplicaciones versátiles con las bocas de diferente dureza

Aplicaciones:

Maza de diagnóstico para control de árboles

Art. No.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3127.030	30	90	300	200
3127.040	40	110	330	375