

## Empuñaduras Índice • sin rosca, soldable

22120.1820



### Descripción del Producto

Las empuñaduras índice se utilizan para indexar.

Esta empuñadura índice fabricada en acero o acero inoxidable está disponible en dos versiones.

- remachada
- atornillada

### Material

#### Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4408, fundición

#### Vástago

- Acero inoxidable 1.4401

#### Cierre

- Acero inoxidable 1.4408, fundición

### Montaje

Se recomienda la versión atornillada para las uniones soldadas. El montaje final de la empuñadura índice se puede realizar después de soldar el cuerpo:

1. Soldar el cuerpo (3)
2. Colocar el muelle (2) en el pasador de bloqueo (1) e introducirlo en el cuerpo (3)
3. Apretar el perno (4) con el tornillo (5) en el pasador de bloqueo (1)

La versión remachada también es adecuada para la fijación mediante soldadura. Sin embargo, se debe tener cuidado de garantizar que el efecto del calor sea limitado (por ej. mediante la fijación con puntos de soldadura) y de que no se produzcan cambios estructurales en el muelle y el perno.

### Procedimiento


Girando el mango 180° el vástago se esconde y queda bloqueado (el vástago no debe sobresalir).

### Más información

### Notas

La versión atornillada se suministra desmontada.

### Dibujo




### Información para el pedido

Dimensiones						Presión <sup>1)</sup>		Temperatura	Peso	Referencia
d <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	máx.	[g]	
[mm]						[N]		[°C]		
-0,05 -0,25		~								
remachada – croquis 1, Acero inoxidable										
14	20	54	14	35	37	14	35	250	150	22120.1820

<sup>1)</sup> valor medio estadístico

### Ejemplo de aplicación



### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.