

Posicionadores Retráctiles • con botón de seguridad

22122.0115



Descripción del Producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Material

Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4305

Botón

- Termoplástico POM, rojo

Vástago

- Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Pomo

- Termoplástico PA 6, negro grisáceo, mate

Montaje

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

Procedimiento

Accione el botón rojo y manténgalo en la posición presionada. Sólo entonces se retrae el vástago tirando del pomo.

Más información

Notas



No desmontable.

Las contratuerca deben pedirse por separado.

Otros productos

- Casquillos de Posicionamiento, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles
- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice

Dibujo




contratuerca
22120.0116 - .0118 (acero)
22120.0516 - .0518 (acero inoxidable)

Información para el pedido

| Dimensiones | | | | | | | SW | Presión ¹⁾ | | Temperatura | | Peso | Referencia |
|-------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------|-----------------------|---------------------|-------------|------|------|------------|
| d ₁ | d ₂ | l ₂ mín. | d ₃ | l ₁ ~ | l ₃ | l ₄ | | F ₁ ~ | F ₂ ~ | mín. | máx. | [g] | |
| [mm] | | | | | | | [mm] | [N] | | [°C] | | | |
| Acero inoxidable | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | M16 x 1,5 | 8 | 28 | 62 | 26 | 8 | 19 | 8,5 | 26 | -30 | 80 | 73 | 22122.0115 |

¹⁾ valor medio estadístico

Accesorios

| | Dimensiones d ₂ [mm] | Tamaño de llave [mm] | Peso [g] | Referencia |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|
| Acero inoxidable | | | | |
|  | M16 x 1,5 | 24 | 15,0 | 22120.0518 |

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.