# **Posicionadores** • con cuello y bola, ranura frontal
## 22075.0404

## Descripción del Producto

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
Este posicionador se caracteriza por el cuello con ranura frontal. Esto lo hace adecuado para aplicaciones que requieren una superfície plana cuando se atornilla.

### Material

**Cuerpo**
- Acero inoxidable 1.4305

**Bola**
- Acero inoxidable, templado

**Muelle**
- Acero inoxidable

**Más información**

### Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

### Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

### Otros productos

- Posicionadores, lisos, con cuello y bola
- Bloques de fijación, con orificio, para posicionadores
- Bloques de fijación, liso, para posicionadores

## Dibujo




## Información para el pedido

| Dimensiones | | | | | | Carrera | Presión[1] | | | | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ -0,1 | $l_1$ | $l_2$ -0,1 | n | s +0,1 -0,1 | $F_1$ ~ | $F_2$ ~ | máx. | | |
| [mm] | | | | | | [mm] | [N] | | [°C] | [g] | |
| **cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle estándar** | | | | | | | | | | | |
| **M4** | 2 | 5,5 | **4** | 0,6 | 0,6 | **0,6** | 1,7 | 3,9 | 250 | 0,3 | 22075.0404 |

[1] valor medio estadístico

## Accesorios

| | Dimensiones | | | | | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $d_1$ | b | d | l | [g] | |
| | | [mm] | | | | |
| **herramienta de montaje** | | | | | | |
|  | **M 4** | 50 | 5,2 | 55 | 20 | 22075.0904 |

## Ejemplo de aplicación






## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.