

## Empuñaduras Índice

### 22120.0325



#### Descripción del Producto

Las empuñaduras índice se utilizan para indexar.  
El recubrimiento plástico del mango permite un mejor agarre.

#### Material

##### Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4305

##### Vástago

- Acero inoxidable 1.4305, niquelado

##### Cierre

- Bañado en polvo metálico 1.4404

#### Procedimiento

Girando el mango 180° el vástago se esconde y queda bloqueado (el vástago no debe sobresalir).

#### Más información


#### Notas

Las contratuerca deben pedirse por separado.

#### Otros productos

- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice, de fundición
- Casquillos de Posicionamiento, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice

#### Dibujo



#### Información para el pedido

Dimensiones							Presión <sup>1)</sup>		Temperatura máx.	Peso	Referencia
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	[°C]	[g]	
-0,02 -0,04							~	~			
[mm] [N] [°C] [g]											
<b>sin recubrimiento plástico de la empuñadura – croquis 1, Acero inoxidable</b>											
8	M12 x 1,5	12	47	8	26	26	8,5	19,5	250	30	22120.0325

<sup>1)</sup> valor medio estadístico

## Accesorios

	Dimensiones d <sub>2</sub> [mm]	Tamaño de llave [mm]	 [g]	Referencia
<b>Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable</b>				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.