

## Posicionadores Retráctiles • con pomo de bloqueo rápido

22122.0310



### Descripción del Producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

#### Material

##### Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4305

##### Botón

- Termoplástico POM, rojo

##### Vástago

- Acero inoxidable 1.4305, niquelado

##### Pomo

- Termoplástico PA 6, negro grisáceo, mate

#### Montaje

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

#### Procedimiento

El vástago se retrae y bloquea tirando del pomo. El botón rojo que sobresale indica la posición de bloqueo (vástago retraído). Al presionar el botón rojo, el vástago vuelve a la posición de bloqueo.

#### Más información

#### Notas



No desmontable.

Las contratuerca deben pedirse por separado.

#### Otros productos

- Casquillos de Posicionamiento, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles
- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice

### Dibujo



contratuerca  
22120.0116 - .0118 (acero)  
22120.0516 - .0518 (acero inoxidable)

### Información para el pedido

Dimensiones							SW	Presión <sup>1)</sup>		Temperatura		Referencia	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> mín.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	mín.	máx.		[g]
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
-0,02 -0,04													
<b>Acero inoxidable</b>													
6	M12 x 1,5	9	30	53,5	22	6	19	6	25	-30	80	49	<a href="#">22122.0310</a>

<sup>1)</sup> valor medio estadístico

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.