

Posicionadores Laterales · lisos, herméticos

22150.0170



Descripción del Producto

Sirven para posicionar y presionar las piezas, por ejemplo durante la pintura y el arenado. Herméticos contra las virutas y suciedad.

Material

Junta

- CR

Cuerpo

- Aluminio Al

Muelle

- Acero inoxidable

Vástago

- Termoplástico POM, blanco

Montaje

Instalación mediante presión.

Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = distancia entre centros,

y = altura de la pieza a mecanizar,

w = largo de la pieza a mecanizar,

x = dimensión coordenada,

s = carrera,

z = diámetro del tope

Cálculo de la dimensión x :

y mayor o igual que $l_2 - d_2/2$,

entonces $x = d_2/2 - s$

o

y menor que $l_2 - d_2/2$,

entonces $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$

Características


Versión con muelle suave = muelle de acero inoxidable

Más información

Otros productos

- Excéntricas, para posicionadores laterales, lisos

Dibujo



Información para el pedido

| Dimensiones | | Presión | Dimensiones | | Carrera | Alojamiento | $x^2)$ | 🌡️ | 📦 | Referencia |
|-------------|-------|-------------------------|-------------|-------|---------|-------------|--------|-----|-----|------------|
| d_1 | d_2 | F máx. ¹⁾ | l_1 | l_2 | s | D | máx. | [g] | | |
| [mm] | [mm] | [N] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°C] | [g] | | |
| 12 | 8 | 50 | 14,5 | 13,5 | 1,3 | 12 | 2,7 | 80 | 2,9 | 22150.0170 |


¹⁾ valor medio estadístico

²⁾ If the workpiece height (y) is less than $l_2 - d_2/2$, the coordinate dimension (x) must be calculated.

Accesorios

| | Dimensiones d ₁ [mm] |  [g] | Referencia |
|--|---------------------------------------|--|------------|
| herramienta de montaje | | | |
|  | 12 | 86 | 22150.0832 |

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.