

Posicionadores Laterales • con rosca, no herméticos

22150.0315



Descripción del Producto

Sirven para posicionar y presionar las piezas, por ejemplo durante la pintura y el arenado.

Material

Cuerpo

- Acero, cincado por galvanización

Muelle

- Acero, pavonado

Vástago

- Acero, cementado, cincado por galvanización

Montaje

Los posicionadores laterales se montan roscados con la herramienta de montaje.

Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = distancia entre centros,

y = altura de la pieza a mecanizar,

w = largo de la pieza a mecanizar,

x = dimensión coordenada,

s = carrera,

z = diámetro del tope

Cálculo de la dimensión x :

y mayor o igual que $l_2 - d_2/2$,

entonces $x = d_2/2 - s$

o


y menor que $l_2 - d_2/2$,

entonces $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$

Características

Versión con muelle estándar = muelle de acero, pavonado

Dibujo




Información para el pedido

| d ₁ | l ₁ -2 | Dimensiones | | d ₂ | l ₂ | Carrera s | SW | x ¹⁾ | máx. | g | Referencia |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--|----------------|----------------|--------------|------|-----------------|------|-----|------------|
| | | Presión F máx. ²⁾ | | | | | | | | | |
| [mm] | | [N] | | [mm] | | [mm] | [mm] | [mm] | [°C] | [g] | |
| Vástago: Acero/Muelle estándar | | | | | | | | | | | |
| M12 | 19 | 50 | | 5 | 6,4 | 0,8 | 10 | 1,7 | 250 | 6,4 | 22150.0315 |

¹⁾ If the workpiece height (y) is less than l₂-d₂/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.

²⁾ valor medio estadístico

Accesorios

| | Dimensiones d ₁ [mm] | g | Referencia |
|--|---------------------------------------|----|------------|
| herramienta de montaje | | | |
|  | M12 | 76 | 22150.0820 |

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.