

Cabezas de Rótula · DIN 12240-4, con rosca hembra

22982.0418



Descripción del Producto

Las cabezas de rótula son adecuadas para su uso universal en aplicaciones sujetas a cargas dinámicas. Diseño en acero inoxidable apto para el uso en áreas de riesgo de corrosión y para el uso bajo cargas dinámicas elevadas.

Las cabezas de rótula se utilizan para rodamientos donde los movimientos entre el eje y el alojamiento son necesarios, y donde los movimientos no son en línea recta.

Las cabezas de rótula son elementos listos para instalar fabricados según DIN ISO 12240-4 (serie de medidas K). No se requiere mantenimiento gracias a la capa de PTFE insertada en el cuerpo del cojinete.

Tome nota de la información técnica que sigue a estas páginas de productos.

Material

Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4057, forjado, pulido

Rótula

- Acero inoxidable 1.4034, templado, rectificado, pulido


Rodamiento

- Capa de PTFE

Cojinete

- Acero inoxidable 1.4571

Dibujo



Información para el pedido

| Dimensiones | | | | | | | | | | | | α | SW | Transporte dinámico croquis C | carga estática figura C ₀ | Temperatura | | Referencia | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------|------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|------|------------|------------|
| d ₁ | l ₁ | b ₁ | b ₂ | d ₂ | d ₃ | d ₄ | d ₅ | d ₆ | l ₂ | l ₃ | | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | mín. | máx. | [g] | |
| [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | [°C] | | | |
| rosca derecha, Acero inoxidable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 77 | 25 | 18 | 50 | M20 x 1,5 | 24,3 | 27,5 | 34 | 102 | 33 | 14° | 32 | 78 | 83 | 83 | -50 | 150 | 413 | 22982.0418 |

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.