

## Calzos Graduables

23470.0014



### Descripción del Producto

Rosca trapezoidal autobloqueante, pasador con dispositivo de seguridad final. Las bridas, que se pueden asegurar en las ranuras en T, permiten posicionar los calzos regulables para evitar todo desplazamiento en el cambio de las piezas a mecanizar. Gracias a estas bridas, los calzos pueden utilizarse igualmente en montajes verticales. Los calzos regulables se usan a menudo para sostener las piezas a mecanizar. La utilización de cabezas oscilantes garantiza una superficie de apoyo en la posición precisa. Con ayuda de la cabeza de centrado utilizada como pieza intermedia, pueden sobreponerse diversos calzos de medidas 52, 70 y 100.

### Material

#### Tapas

- Acero, cementado, pavonado


#### Soportes

- Acero, pavonado

#### Calzos Graduables

- Acero 1.0503, esmaltado

### Dibujo



### Información para el pedido

l <sub>2</sub> Altura de bridaje máx. [mm]	l <sub>1</sub> mín. [mm]	Dimensiones				Capacidad de carga [kN]	Referencia
		d <sub>1</sub> [mm]	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub> [mm]		
140	100	69	69	Tr 40 x 7	100	2614	23470.0014

Accesorios

	Dimensiones										Para calzo de medida [mm]	 [g]	Referencia
	d	d <sub>1</sub>	b	d <sub>2</sub>	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	[mm]			
<b>soporte</b>													
	-	69	80	24,5	-	210	48	54	90		140	1279	23470.0270
<b>cabeza oscilante</b>													
	65	-	-	-	35	-	-	-	-		140/210	716	23470.0365
<b>cabeza esférica</b>													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		52/ 70/100/140/210/300	75	23470.0171
<b>cabeza en V</b>													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		52/ 70/100/140/210/300	138	23470.0172

Cumplimiento

**Cumple con RoHS**

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

**No contiene sustancias SVHC**

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

**No contiene sustancias de la Proposición 65**

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Libre de Materiales Conflictivos**

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.