

Elementos de Fijación

23211.0010



Descripción del Producto

El elemento de fijación y el elemento de tope permiten fijar las piezas a mecanizar frontalmente. Esto permite tener libre toda mesa de mecanizado.

- Efecto compresión oblicua debido a la disposición inclinada de la mordaza de sujeción
- Fijación de grandes piezas en toda la mesa de mecanizado
- Grandes fuerzas de cierre hasta 20 kN
- Rango de sujeción 10.6 mm mediante tornillo de sujeción M 16 (SW 14)
- Versión maciza fabricada en hierro dúctil antivibrante
- Óptima adaptación a la pieza a mecanizar mediante el uso de elementos de fijación y mordazas
- Es posible una montaje positivo y por fricción en una ranura en T
- Mínima interferencia de áreas de fijación, incluso para grandes piezas
- Agujeros laterales para fijar topes longitudinales

Material

- Fundición dúctil (GGG 60)

Montaje

La pieza a mecanizar se posiciona y fija en los apoyos de precisión. Se pueden montar los elementos de sujeción de la gama Halder para lograr la fijación deseada.

Los agujeros laterales permiten montar topes longitudinales.

Más información


Notas

Se incluye la mordaza de mandíbulas reemplazables 1138.400 (estriada/lisa) - se puede cambiar por la mordaza de mandíbulas reemplazables 1138.100 (blanda).


Otros productos

- Tuercas para Ranuras en T, DIN 508
- Tuercas para Ranuras en T, alargada
- Regletas-Guía con Agujero Pasante
- Regletas-Guía con Agujero Pasante, con rosca interior
- Mordazas de Sujeción, mandíbula reemplazable, blanda

Dibujo




croquis 1





croquis 2

Información para el pedido

Fuerza de cierre horizontal máx. [kN]	Par de apriete máx. [Nm]	 [kg]	Referencia
sub-parte brida – croquis 1			
20	50	5	23211.0010

Ejemplo de aplicación





Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.