


Posicionadores Retráctiles • con vástago, antiguo

23230.0554



Descripción del Producto

El posicionador retráctil es adecuado para el posicionamiento fácil y seguro de piezas a mecanizar o componentes en topes y puntos de apoyo antes de la sujeción o el montaje. Pueden montarse cabezales con un perfil especial en la versión con vástago con rosca.

Material

Vástago

- Acero, cementado, pavonado

Cuerpo

- Acero, cincado por galvanización

Espiga Roscada

- Acero, pavonado, con prisionero de latón

Elemento de sujeción

- Zamak, recubierto de plástico, negro


Pomo

- Acero, pavonado

Contratuercas

- Acero, pavonado

Dibujo




Información para el pedido

| Dimensiones | | | | | | | | | | | | | | Carrera | SW | | Presión ¹⁾ | | 🌡️ | 📦 | Referencia | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----|---------|------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|------|------------|------------|
| d ₁ | d ₂ | d ₃ | d ₅ | d ₆ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | l ₄ | l ₅ | l ₆ | l ₇ | r | b | k | s | SW ₁ | SW ₂ | F ₁ | F ₂ | máx. | | [g] |
| [mm] | | | | | | | | | | | | | | [mm] | [mm] | | [N] | | [°C] | [g] | | |
| con punta redondeada – croquis 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M20 x 1,5 | 14,5 | 25 | M5 | 5,3 | 69,5 | 33 | 34 | 18 | 15,5 | 47 | 10 | 7,2 | 14 | 35 | 10 | 12 | 30 | 40 | 130 | 100 | 213 | 23230.0554 |

¹⁾ valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.