

## Posicionadores • con bola y ranura - PULGADAS

2B050.0318



### Descripción del Producto

Utilizado para posicionar, indexar, fijar, bloquear, retener, así como para otras aplicaciones de presión similares.

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

### Material

#### Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4305 (ASTM-A-582)

#### Bola

- Acero inoxidable, templado

#### Muelle

- Acero inoxidable

### Características

Muelle suave: marcado con una línea



muelle suave



muelle estándar



muelle fuerte

### Más información

### Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

- Este artículo se fabrica en PULGADAS.

### Referencias


En los datos técnicos que siguen a estas páginas encontrará una tabla de conversión. Rosca freno: revestimiento de poliamida en un punto (para más información consultar el apartado de datos técnicos).

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

### Otros productos

- Posicionadores, con bola y ranura
- Bloques de fijación, con orificio, para posicionadores
- Bloques de fijación, liso, para posicionadores

### Dibujo



### Información para el pedido

Dimensiones				Carrera s	Presión <sup>1)</sup>		Temperatura		Referencia			
d <sub>1</sub>	Rosca	d <sub>2</sub>	l		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	mín.	máx.				
[en]		[en]		[en]	[lb]		[°F]	[oz]				
<b>acero inoxidable, muelle suave, Con rosca freno</b>												
3/8-16	3/8	0,375	2A-UNC	3/16	5/8	0,048	2,5	5	-22	194	0,188	<b>2B050.0318</b>

<sup>1)</sup> valor medio estadístico

### Ejemplo de aplicación



### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.