

Martillos SIMPLEX de caras blandas • Compuesto de caucho; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

3002.050



Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3002 está equipada con una contera de compuesto de caucho en cada lado. Esta contera de goma de dureza media (serie 3202) es un éxito de ventas absoluto. Ultra bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional.

Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene, en la zona del agarre, una doble capa de barniz que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART de SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden readaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm, como mazo (3002.081, 3002.100) y con contera de goma y "apoyo" (3022.261).

La versión de D60mm y D80mm también está disponible con mango extra corto (3002.062 y 3002.082).

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con conteras de compuesto de caucho (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) en ambos lados.
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad)
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos
- Esta versión se ofrece en los tamaños D30mm a D80mm, también como mazo largo, en tamaños D60mm y D80mm con contera de caucho y "apoyo".
- La versión de D60mm y D80mm también está disponible con mango extra corto (3002.062 y 3002.082).

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo pavimentación, colocación de bordillos, albañilería y colocación de escaleras, construcción de vallados, construcción de andamios, construcción carpas, construcción de casas prefabricadas, trabajos de carpintería, trabajo de mantenimiento y reparación

Material

Mango

- Madera

Conteras

- Compuesto de caucho, negro
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	[mm]	[mm]						
50	135	370	370 x 135 x 50	1150	4030618300069	AAA905c002	21-04-09-16	3002.050

Ejemplo de aplicación







Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.