

mazos largos SIMPLEX · Superplástico; con cuerpo de hierro fundido y mango de nogal

3007.141



Descripción del Producto

Los mazos largos SIMPLEX de la serie 3007 están equipados con la contera de superplástico en ambos lados.

Este éxito de ventas de Halder es una contera de plástico de dureza media hecho de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera.

El cuerpo fabricado en hierro fundido viene con una funda protectora del mango integrada que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de nogal de fibra larga y muy duradero está barnizado y tiene una forma ergonómica.

Este producto está disponible en 4 versiones: D80mm con un peso total de 3.090g y una longitud total de 80cm; D100mm con un peso total de 5.200g y una longitud total de 100cm; D125mm con un peso total de 7.700g e incluso D140mm con un peso total de 7.900g, ambos con una longitud total de 104cm.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Características del producto:

- Mazo largo SIMPLEX con conteras de superplástico en ambos lados (blanco, semiduro, muy duradero).
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de nogal de fibra larga y ultrarresistente, barnizado y con forma ergonómica.
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en 4 versiones: D80mm (peso total 3.090g), D100mm (peso total 5.200g), D125mm (peso total 7.700g) y D140mm (peso total 7.900g).

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, colocación de bordillos, construcción de vallados, golpeo de cuñas de acero, construcción de andamios construcción carpas, trabajos de carpintería

Material

Mango

- Madera de nogal americano

Conteras

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
140	215	1045	1045 x 215 x 140	7900	4030618300885	AAA938c002	21-04-09-20	3007.141

Ejemplo de aplicación







Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.