

Martillos SIMPLEX de caras blandas • TPE-blando / TPE-medio; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

3013.060



Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3013 está disponible con la combinación de conteras de TPE-blando / TPE-medio. Ambas conteras son elastómeros termoplásticos y no dejan marcas de color ni, a diferencia de un mazo de goma convencional, marcas negras no deseadas.

La contera azul de TPE-blando (serie 3201) es la contera más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero.

La contera de TPE-medio gris de dureza media (serie 3203) permite una fuerza de impacto más poderosa que es comparable a la de compuesto de caucho (serie 3202).

Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene, en la zona del agarre, una doble capa de barniz que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART de SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden readaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm. La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3013.082).

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de TPE-blando (azul, blando, sin dañar) / TPE-medio (gris, semiduro, sin dañar).
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre de doble barnizado (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro y costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D80mm.
- D80mm también disponible con mango extra corto (3013.082).

Áreas de aplicación

Colocación de piedra natural, albañilería y colocación de escaleras, construcción de paneles de yeso, montaje de muebles, colocación de puertas y ventanas, carpintería, colocación de paredes prefabricadas, posicionamiento de vigas

Material

Mango

- Madera

contera 1

- TPE-blando, azul
- Sin marcas
- Blando

contera 2

- TPE-medio, gris
- Sin marcas
- Medio duro

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
60	145	405	405 x 150 x 60	1420	4030618300632	AAA905c002	21-04-09-16	3013.060

Ejemplo de aplicación







Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.