

Martillos SIMPLEX de caras blandas • TPE-blando / metal blando; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

3019.030



Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3019 está disponible con la combinación de conteras de TPE-blando / metal blando.

La contera azul de TPE-blando (serie 3201) es el más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.

Fabricada en aluminio, la contera plateada de metal blando (serie 3209) es dura, resistente al calor y reemplaza al clásico martillo de plomo.

Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene, en la zona del agarre, una doble capa de barniz que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART de SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden readaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de TPE-blando (azul, blando, que no daña) / metal blando (plateado, duro, resistente al calor)
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D60mm.

Áreas de aplicación

Construcción de moldes, construcción de plantas, trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones

Material

Mango

- Madera

contera 1

- TPE-blando, azul
- Sin marcas
- Blando

contera 2

- Metal blando, plata
- dura
- Resistente al calor

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø			Dimensiones			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
			Largo x Ancho x Alto	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30	[mm]	370	4030618305644	AAA905c002	21-04-09-16	3019.030

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.