

Martillos SIMPLEX de caras blandas • Plástico; con cuerpo de aluminio y mango de madera de alta calidad

3106.060



Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3106 está equipada con la contera de plástico en ambos lados.

Esta contera roja (serie 3206) es dura y también resistente a aceites y grasas.

El cuerpo de aluminio extra ligero con funda protectora de mango incorporada permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto. Esto hace que sea tarea fácil tratar materiales que se rompen fácilmente.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con conteras de plástico (rojo, duro, resistente a aceites y grasas) en ambos lados.
- El cuerpo de aluminio extra ligero con manguito de protección del mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto (ideal para trabajar en materiales que se rompen fácilmente).
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble barnizado (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera un gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D60mm.

Áreas de aplicación

Múltiples usos, trabajos de montaje y reparación, trabajos de mantenimiento, conformado de chapa, construcción de casas prefabricadas, trabajos de carpintería, construcción de andamios, construcción carpas

Material

Mango

- Madera

Conteras

- Plástico, rojo
- dura
- Resistente a aceites y grasas

Cuerpo

- Aluminio Al

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
60	150	405	405 x 150 x 60	920	4030618300472	AAA905c002	21-04-09-16	3106.060

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.