

Martillos SIMPLEX de caras blandas • TPE-blando / TPE-medio; con cuerpo de aluminio y mango de madera de alta calidad

3113.030



Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3113 está disponible con la combinación de conteras TPE-blando / TPE-medio. Ambas conteras son elastómeros termoplásticos y no dejan marcas de color ni, a diferencia de un mazo de goma convencional, marcas negras no deseadas.

La contera azul de TPE-blando (serie 3201) es la más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero.

La contera gris de TPE-medio de dureza media (serie 3203) permite una fuerza de impacto más poderosa que es comparable a la de compuesto de caucho (serie 3202).

El cuerpo de aluminio extra ligero con funda protectora de mango incorporada permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto. Esto hace que sea tarea fácil tratar materiales que se rompen fácilmente.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de TPE-blando (azul, blando, sin dañar) / TPE-medio (gris, semiduro, sin dañar).
- El cuerpo de aluminio extra ligero con manguito de protección del mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto (ideal para trabajar en materiales que se rompen fácilmente).
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D60mm.

Áreas de aplicación

Colocación de azulejos frágiles, alicatados, posicionamiento y ajuste de piezas de trabajo ligeras/delicadas, trabajos de carpintería, montaje de muebles

Material

Mango

- Madera

contera 1

- TPE-blando, azul
- Sin marcas
- Blando

contera 2

- TPE-medio, gris
- Sin marcas
- Medio duro

Cuerpo

- Aluminio Al

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	—	—						
30	90	295	295 x 90 x 30	185	4030618302681	AAA905c002	21-04-09-16	3113.030

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.