

Mazos sin mango • sin rebote

3408.040



Descripción del Producto

La serie 3408 de Halder ofrece mazos sin mango en una variedad de tamaños que van desde D20mm a D50mm.

Los mazos sin mango son, en efecto, mazos de caras blandas sin mango, lo que permite al usuario sostener la cabeza del martillo directamente. Adecuados para su uso en situaciones en las que la accesibilidad limitada hace imposible trabajar con un mazo común, también son ideales para aplicar exactamente la cantidad de fuerza de impacto que se necesita para golpear la pieza de trabajo con precisión perfecta y para trabajar con la fuerza mínima.

Estos pequeños ayudantes están equipados en ambos extremos con conteras reemplazables de nylon especial, amortiguan el ruido, muy resistentes al desgaste y a las astillas.

Son herramientas anti rebote gracias a su relleno de granalla de acero. El efecto resultante es que la energía de la granalla de acero se transfiere con un ligero retraso cuando la superficie de contacto del mazo golpea la pieza de trabajo. El rebote reducido permite que la energía del impacto se absorba con perfecta eficiencia, lo que permite trabajar con menos tensión en las articulaciones y bajo nivel de ruido.

Características del producto:

- Sin rebote.
- Ambos extremos están equipados con conteras reemplazables hechas de un nylon especial que es muy resistente al desgaste y a prueba de astillas.
- Permite un trabajo suave con poco ruido y fuerza mínima.
- Aplicación exacta de la fuerza de impacto necesaria.
- Soluciones para entornos de accesibilidad limitada.
- Disponible en tamaños de D20mm a D50mm.

Áreas de aplicación

Montaje, reparación y mantenimiento en entornos de accesibilidad limitada

Material

Conteras

- Nylon, blanco
- dura
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- Resistente a aceites y grasas

Montaje

Conteras de nylon reemplazables

Más información


Otros productos

- Mazos sin mango/Kit extractores, 4 piezas

Información para el pedido

Ø		Dimensiones			GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
		Largo x Ancho x Alto	[mm]					
40	160	160 x 40 x 40		785	4030618302124	AAA905c002	21-04-07-02	3408.040

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.