

Cuerpo SIMPLEX de hierro fundido reforzado

3711.050



Descripción del Producto

Gracias a su mayor espesor de pared y puntales, el cuerpo SIMPLEX de acero fundido reforzado (serie 3711) proporciona la gran estabilidad necesaria, especialmente durante las tareas que se completan con las conteras SIMPLEX de cobre. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto. Viene con una funda de protección de mango integrada, que protege el mango en caso de golpes fallidos. Robusto y amortiguador de vibraciones, el cuerpo es muy duradero y ofrece una excelente resistencia a la rotura, sobre todo gracias a su recubrimiento en polvo resistente al desgaste. Este cuerpo negro está disponible para mazos SIMPLEX de cara blanda con tamaños que van desde D30mm a D80mm. ¡En los cuerpos de acero fundido reforzado solo se pueden instalar mangos de fibra de vidrio!

Características del producto:

- Cuerpo SIMPLEX de acero fundido reforzado (negro)
- Paredes más gruesas y puntales
- Gran estabilidad
- También adecuado para usar con conteras SIMPLEX de cobre
- Con manguito de protección del mango integrado
- Excelente resistencia a la rotura
- No se astilla
- Amortiguación de vibraciones
- Con recubrimiento en polvo resistente al desgaste
- Muy duradero
- Disponible para martillos SIMPLEX de caras blandas con D30mm a D80mm
- ¡En los cuerpos de acero fundido reforzado solo se pueden instalar mangos de fibra de vidrio!

Material

Cuerpo

- Cuerpo de hierro fundido reforzado, negro

Montaje

Sólo se pueden montar mangos de fibra de vidrio en el cuerpo de hierro fundido reforzado!

Más información

Notas

Incluye tornillo, tuerca y arandela.

Información para el pedido

Ø	Dimensiones	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	Largo x Ancho x Alto [mm]					
50	95 x 54 x 75	785	4030618301424	EAB585c005	21-04-92-30	3711.050

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.